



Pistorasialista, ylijännitesuoja, Pistorasioiden lukumäärä:



Tilaustiedot

Tilausnumero	081168
GTIN	4007123251490
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Valaistu turvakytkin ja pistorasiat 45° kulmassa. 3500 W (16 A) nimellisteho. Erittäin luja kotelo, kaapelisisääntulo suojassa sijaitsevaa kytkintä vastapäätä helppokäyttöisyyden vuoksi, lisäksi ripustuskoukku. **Ylijännitesuoja** (13000 A) estää liitettyjen laitteiden sähkökatkokset haitallisten ylijännitteiden jälkeen. Pistorasiat **maita F, B, PL ja CZ** varten. Kaapelin pituus: 2,5 m

Tekninen kuvaus

Soveltuu maihin	F, B, PL, CZ
Nimellisteho avattuna	3500 W
Virtakytkin	kyllä
ylijännitesuoja taattu enint.	13000 A
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	E
Pistorasioiden lukumäärä	8
Listan pituus	630 mm
Kaapelin rakenne	3G1,5
Kaapeliluokka	H05VV-F
Kaapelin pituus	2,5 m
Tuotetyyppi	Pistorasialista

