

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC pitkä, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z:
12/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215609 12/2
GTIN	4045197409799
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho. Sopivat kääntöterät APMT 0602..**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Huomautus:

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁	20 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	80 mm
Varren Ø D _s h ₆	12 mm

Terän $\varnothing D_c$	12 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α_{max}	8,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	22 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	22 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,8 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,29 astetta
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	10 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP