

**Garant****GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215620 40/10
GTIN	4045197410030
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.**

**Käyttö:**

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Huomautus:**

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	16 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..

Kokonaispituus $L_{ges}$	35 mm
Terän $\varnothing D_c$	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Terien lkm Z	10
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,31 astetta
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,8 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	36,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	78 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	78 mm
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	38 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 6IP	674252 6IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827