



## Rakotulkkinauha, 150×2500 mm, Messinki, Paksuus: 0,02mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	478740 0,02
GTIN	4067263105244
Tuoteluokka	42H

### Kuvaus

#### Malli:

Tämä tarkkuusfolionauha säilytetään rullana muovikotelossa, josta sitä on helppo rullata auki ja ottaa tarvittava määrä. Kotelot suojaavat foliota liialta ja ne voi pinota päällekkäin, jolloin ne vievät vähemmän tilaa.

**Messinki** – materiaalinro CuZn 37 (CW508L), kovavalsattu, kirkaspintainen.

#### Käyttö:

**Työkalujen** asentamiseen, laitteiden **säätämiseen**, toleranssien **mukauttamiseen**, kiinnittimien alle **korkeuden säätämiseen**, koneiden **suuntaamiseen**, muottien **asentamiseen**, laakerivällyksen **säätämiseen**, laitteiden **sovittamiseen**, leikkuuterien **säätämiseen**, työkappaleiden **suuntaamiseen** jne.

### Tekninen kuvaus

Paksuus	0,02 mm
Raaka-aine	Messinki
virheraja	±1,5 µm
kalvonpituus	2500 mm
kalvonleveys	150 mm
Tuotenimen määrite	Messinki

Tuotetyyppi

Kalvonauha