

Yale

Lieriöpyöränostimet Yalelift 360°, Kantavuus: 1t



Tilaustiedot

Tilausnumero	086025 1
GTIN	4025092930611
Tuoteluokka	08X

Kuvaus

Malli:

Jokainen lieriöpyöränostin testataan tehtaalla ylipainolla. Laitteiden mukana toimitetaan käyttöohje ja tarkastustodistus.

360 astetta kääntyvä ketjuohjaus mahdollistaa käytön kaikissa asennoissa. Suunniteltu raskaaseen käyttöön. Uusimpien eurooppalaisten turvallisuusmääräysten mukainen. Käyttäjän ei tarvitse enää työskennellä kuorman vaara-alueella.

Huomautus:

Kantokyky 20 tonniin asti, ketjuvarasto ja ylikuormavarmistus saatavana pyynnöstä.

Integroidulla koneistolla varustettu versio, sinkitty versio ja ATEX-versio tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Nostovoima nimelliskuormituksella	30 daN
Ketjujen lukumäärä	1
Kantavuus	1000 kg
Kantavuus tonneissa	1 t

Normaali nostokorkeus	3 m
Paino	13 kg
Tuotetyyppi	Nostin