

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
10/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215615 10/2
GTIN	4045197601841
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaisissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Huomautus:

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	20 mm
Terän Ø D_c	10 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Kiinnityskierre M	M6

Ø D ₁ h ₆	6,5 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..
Ø D ₂	9,4 mm
Terien lkm Z	2
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	18 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	0,7 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	18 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,67 astetta
Porrastuspituus L kun α _{max}	6,85 mm
Sarja	Softcut®
Ø D ₃	8 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP