

Garant**SNHX 1205 Neutraali, Tyyppi: ALU****Tilastiedot**

Tilausnumero	218611 ALU
GTIN	4045197532138
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max.uranleveydelle a_p : 10; 14 mm

Laji: HU7710

Syöttö f_z / hammas: 0,1 mm

Viisteen leveys: 0,3 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,1 mm
tyyppi	ALUM.
Viisteen leveys	0,3 mm
Laji	HU7710
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1205
Lastuava aine	KM

Pöytälevyn paksuus	5,4 mm
uranleveydelle a _p	10; 14 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään