

Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 2, Tyyppi: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	483941 10
GTIN	2050002077034
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Mittauspöytä seostetusta työkaluteräksestä 60 ± 2 HRC. Tappi: karkaistu, hehkutettu, hiottu ja läpätty. Kahva: Ø-tiedot kaiverrettu.

Huomautus:

Ilmoita tilatessasi **haluttu halkaisija** Ø, esim. nro 483940 koko 2, **0,35**.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	95 mm
Mittauspituus	60 mm
Nousu	0,01 mm
Nimellismitta	12 - 13,99 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	2
Kovuus	60 ± 2 HRC
Raaka-aine	seostettua työkaluterästä
Tuotetyyppi	mittauspöytä

Palvelut

Kalibrointimittauspöytä enimmäis-Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20
