

Garant**SNHX 12045 Neutraali, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218601 ALU
GTIN	4045197656438
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelaistamisarvot arvolle a_e max.uranleveydelle a_p : 8 mm

Laji: HU7710

Syöttö f_z / hammas: 0,1 mm

Viisteen leveys: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,1 mm
tyyppi	ALUM.
Viisteen leveys	0,25 mm
Laji	HU7710
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 12045
Lastuava aine	KM

Pöytälevyn paksuus	4,5 mm
uranleveydelle a_p	8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään