

# Yale

## Sähköketjunostimet CPV VEGO, Tyyppi: 1-4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086035 1-4
GTIN	2050001790590
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

#### Malli:

Sähköketjunostin, jossa **nostokoukku**, vankka ja luotettava malli. Sis.rakennettu **rajakytkin** säättää koukun ylintä ja alinta asentoa ja siten pidentää liukukytkimen, moottorin ja rungon käyttöikä. Koneistoluokka 1 Am, kuormitusaikasuhte 50 % yhdellä nopeudella, vakiokäyttöjännite (400 V/50 Hz). Parempi käyttöturvallisuus 48 V:n kontaktoriohjauksen ansiosta, kapseloitu ohjauskytkin, jonka suojaluokka IP65, moottorit IP55.

#### Huomautus:

2-nopeuksiset mallit (tarkkuusnosto), muut nostokorkeudet, koneisto, ketjukotelo ja 230 V:n versio tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Normaali nostokorkeus	3 m
Kantavuus	1000 kg
Koneistoluokka FEM/ISO:n mukainen	1 AM
automaattinen päättökatkaisu	kyllä

säädettävä liukukytkin	kyllä
tyyppi	1-4
Ketjujen lukumäärä	2
Kantavuus tonneissa	1 t
Nostonopeus	4 m/min
Paino	28 kg
Tuotetyyppi	Nostotalja