

Garant**Kulmajyrsin, 90° lyhyt, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Koneen vakaa toiminta on välttämätön edellytys jyrsittäessä umpimateriaalia sekä käytettäessä kääntöterien koko lastuamispituutta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuviväännin TQ nro 211750 koko 5,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Sopiva kääntöterä	AP.. 16..
Varren Ø D_s h6	25 mm
Ulkoneman pituus L_1	44 mm

Terien lkm Z	2
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti: 5,0Nm	211750 5,0
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219811
PrecisionBit Torx Plus -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Torx Plus -profiili: 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219812