

Garant**APMT 060204 ER, HB7520, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215656 ST1400
GTIN	4045197601469
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,1 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	0,4 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 060204 ER
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		