

Garant**APMT 060208 ER, HB7520, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	215657 ST1400
GTIN	4045197673725
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,1 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	0,8 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 060208 ER
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		