

**Garant****APMT 060220 ER, HB7520, Tyyppi: ST1400**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	215659 ST1400
GTIN	4045197673732
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 4$  mm.

Nirkon säde: 2 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,1 mm

## Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Syöttö $f_z$ / hammas	0,1 mm
Nirkon säde	2 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 060220 ER
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		