

Yale

Painemittarisarja GYA-63, Näyttöalue: 0-1000bar



Tilaustiedot

Tilausnumero	086087 0-1000
GTIN	4025092156103
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Sarjaan kuuluu liittinyksikkö ja siihen sopiva painemittari, täyteaineena glyseriini.

Öljykiinnityskierre 3/8-NPT sisä/ulko. Tekniset tiedot: Ø 63 mm; laatuluokka 1,6 %.

Kaikki osat ovat **metrisen normiston** mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. **100-prosenttisen yhteensopiva** kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydraulikkajärjestelmiin.

Käyttö:

Painemittarisarja sopii kaikkiin käsipumppeihin nro 086050.

Huomautus:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.

Tekninen kuvaus

Manometrin näyttöalue	0 - 1000 bar
Tuotetyyppi	Hydraulinen manometri

