

**Garant**
**Viistejyrsin, reiällä, Kulma  $\gamma$ : 45astetta**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	215700 45
GTIN	4045197410528
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Huomautus:**

- Viistämiseen suositellut kääntöterät: Nro 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Muita kääntöteriä käytettäessä käyttöikä saattaa lyhentyä ja pinnan laatu heikentyä.
- Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 5,0 terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kulma $\gamma$	45 astetta
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{\text{eff}}$	3
suurin $\varnothing D_1$	77,8 mm
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	50 mm
Kiinnitysreiän $\varnothing$	27 mm
saavutettava viisteen leveys b	21,4 mm
Sopiva kääntöteriä	AP.. 1604..

saavutettava viisteen pituus l	30 mm
Pienin ØD	35 mm
saavutettava viisteen korkeus h	21,4 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Hampaan syöttö arvossa $h_{max}$	0,14 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219811
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0