

Garant**APMT 060204 ER, HB7730, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215672 GG
GTIN	4045197601506
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,08 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	GG
Syöttö f_z / hammas	0,08 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 060204 ER
Laji	HB7730
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	250 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		