

**Garant****Kopiojyrsin 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 16/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212087 16/4
GTIN	4045197549617
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

**Huomautus:**

RD..05 –  $a_{p\ max} = 1,1$  mm.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,6 käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Sopiva kääntöterä	RD.. 0501
Ø D <sub>3</sub>	11 mm
Kiinnityskierre M	M8
Terän Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	8,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	20 mm
Terien lkm Z	4

Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	9,72 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1,1 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	2,06 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	30 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219802