

Garant

Kopiojyrsin (RD..10) 0° negatiivinen, weldonvarsi, Ø D: 20Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	212105 20L
GTIN	4045197192523
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Varren $\varnothing D_s h_6$	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	100 mm
Terän $\varnothing D_c$	20 mm
Sopiva kääntöterä	RD..1003
Terien lkm Z	2
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	38 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	30 mm

Porrastuskulma α_{\max}	5,37 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	7,45 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2 mm
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219804
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8