

## Garant

### TKM-pitimet, mukautettavat, jyrsinpään Ø:lle D: 20mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	212000 20
GTIN	4045197659248
Tuoteluokka	29W

#### Kuvaus

##### Malli:

Tarkkuushiottu pidin ruuvi kiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

**Järjestelmän pyörintätarkkuus  $\leq 10 \mu\text{m}$**  yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinna.

Varsi hiottu koko pituudeltaan h<sub>6</sub>:ssa – yksilölliseen katkaisuun ja vapauttamiseen.

##### Huomautus:

**Enimmäisjyrsintäsyvyys** =  $L_1 + l$ ; l = katso ruuvi kiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Varsi voidaan vapauttaa mitaan  $\varnothing d_{1\text{min}}$  asti.

#### Tekninen kuvaus

jyrsinpään Ø:lle D	20 mm
Varren $\varnothing D_s$ h <sub>6</sub>	20 mm
pienin vapautettava ulko- $\varnothing d_1$	19,8 mm
Hyötypituus $L_1$	40 mm
Suositteltu kiristysmomentti	25 Nm
Kokonaispituus L	195 mm
Sarja	TopCut
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

