

Garant
Kopiojyrsin 0° negatiivinen, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 16/4mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212070 16/4
GTIN	4045197606907
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

RD..05 – $a_{p\ max} = 1,1$ mm.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,6 käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	RD.. 0501
Ø D ₃	11 mm
Ulkoneman pituus L ₁	20 mm
Terän Ø D _c	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Varren Ø D ₅ h6	14 mm
Kokonaispituus L _{ges}	80 mm
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	30 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Porrastuskulma α_{\max}	2,06 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	9,72 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,1 mm
Asetuskulma κ	15 - 27 astetta
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219802
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6