

Garant
Kopiojyrsin (RD..07) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D: 25mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212100 25 |
| GTIN | 4045197193599 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus
Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

RD..07 – $a_{p\ max} = 1,5\ mm$.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Kokonaispituus L_{ges} | 35 mm |
| Ø D_1 h6 | 12,5 mm |
| Kiinnityskierre M | M12 |
| Ø D_2 | 20,7 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219803 (8IP; 1,2 Nm) |
| Terän Ø D_c | 25 mm |
| Sopiva kääntöterä | RD.. 0702 |
| Ø D_3 | 18 mm |

| | |
|--|---------------|
| Terien lkm Z | 5 |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Porrastuspituus L kun α_{\max} | 16,21 mm |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$ | 43 mm |
| Pyöröporausjyrsintä a_p | 1,5 mm |
| Porrastuskulma α_{\max} | 1,73 astetta |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$ | 48 mm |
| varren malli | Kierteellinen |
| Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Terien jako | epätasainen |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa | 219803 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP | 674252 6IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm | 211750 1,2 |