

**Garant****Kulmajyrsin, 90° pitkä, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Koneen vakaa toiminta on välttämätön edellytys jyrsittäessä umpimateriaalia sekä käytettäessä kääntöterien koko lastuamispituutta.

Ilman sisäjähdytystä.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	250 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Sopiva kääntöterä	AP.. 16..
Terien lkm Z	3
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen

Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219812
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP