

**Garant****Viistejyrsin, reiällä, Kulma  $\gamma$ : 45astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215795 45
GTIN	4045197383235
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

saavutettava viisteen leveys b	17,8 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kulma $\gamma$	45 astetta
Pienin $\varnothing D$	17 mm
saavutettava viisteen pituus l	27,5 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{\text{eff}}$	3
suurin $\varnothing D_1$	56 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	52 mm

KiinnitysreiänØ	22 mm
saavutettava viisteen korkeus h	19 mm
Hampaan syöttö arvossa $h_{\max}$	0,14 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2