

Garant
Kopiojyrsin 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 10/2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212087 10/2
GTIN	4045197549570
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

RD..05 – $a_{p\ max} = 1,1\ mm$.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,6 käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M5
Ø D ₂	9,75 mm
Terän Ø D _c	10 mm
Ø D ₁ h ₆	5,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D ₃	5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	20 mm
Sopiva kääntöterä	RD.. 0501
Terien lkm Z	2

Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	3,72 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	15 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,1 mm
Porrastuskulma α_{\max}	5,37 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	18 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219802
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP