

Garant**Kopiojyrsin (RD..07) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212100 32
GTIN	4045197192486
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

RD..07 – $a_{p\ max} = 1,5\ mm$.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	42 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_2	28,7 mm
Sopiva kääntöterä	RD.. 0702
Terän Ø D_c	32 mm
Kiinnityskierre M	M16
Ø D_3	25 mm

Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	23,21 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	57 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,21 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219803
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2