

**Garant****Viistejyrsin, reiällä, Kulma  $\gamma$ : 15astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215795 15
GTIN	4045197383211
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

suurin $\varnothing D_1$	70 mm
Pienin $\varnothing D$	17 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{\text{eff}}$	3
Kiinnitysreiän $\varnothing$	22 mm
Kulma $\gamma$	15 astetta
saavutettava viisteen leveys b	27 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
saavutettava viisteen korkeus h	7 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	52 mm
saavutettava viisteen pituus $l$	27,5 mm
Hampaan syöttö arvossa $h_{max}$	0,4 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814