

**Garant**
**Kopiojyrsin (RD..10) 0° negatiivinen, weldonvarsi, Ø D: 25Lmm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212105 25L
GTIN	4045197192547
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

$a_{p\ max} = 2\ mm$ .

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø D <sub>5</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	70 mm
Sopiva kääntöterä	RD.. 1003
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	180 mm
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	48 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	3,22 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	12,45 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	2 mm
Asetuskulma $\kappa$	15 - 30 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219804
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8