

**APHT 160432ER-46, SP6519, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215776 UNI
GTIN	4045197503633
Tuoteluokka	28E

**Kuvaus****Huomautus:**

Käytä näitä käanttöteriä **ainoastaan ruuvien nro 229908 (15 IP; 5,0 Nm)** kanssa. Käytettäessä käanttöteriä  $r \geq 3,2$  mm pitimissä nro 215705, 215710, 215715 ja 215717 kiinnitysstukkaa on muokattava.

Nirkon säde: 3,2 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	UNI
Nirkon säde	3,2 mm
ISO-koodi-käanttöteriä	APHT 160432ER-46
Laji	SP6519
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Käanttöteriä jrsintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	45 m/min	S
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		