

**APKT 1604PDER-45, X500, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215780 UNI
GTIN	2050002058224
Tuoteluokka	28F

Kuvaus**Huomautus:**

Käytä näitä kääntöteriä **ainoastaan ruuvien nro 229908 (15 IP; 5,0 Nm)** kanssa. Käytettäessä kääntöteriä $r \geq 3,2$ mm pitimissä nro 215705, 215710, 215715 ja 215717 kiinnitysstukkaa on muokattava.

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöteriä	APKT 1604PDER-45
Laji	X500
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöteriä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	-----------------	----------------------	------------------

Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	S
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		