

Garant
**Kopiojyrsin (RD..10) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
35/5mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212135 35/5
GTIN	4045197192745
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Kierrelitaintä.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

 $a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Terän Ø D _c	35 mm
Ø D ₃	25 mm
Sopiva kääntöterä	RD..1003
Kokonaispituus L _{ges}	42 mm
Kiinnityskierre M	M16
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Terien lkm Z	5

Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	22,45 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,79 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	68 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219804
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP