

**Garant**
**Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/7mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	212125 52/7
GTIN	4045197192615
Tuoteluokka	210

## Kuvaus

### Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton kääntöterän uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

### Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

$a_{p\ max} = 2\ mm.$

## Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Sopiva kääntöterä	RD.. 1003
Ø D <sub>3</sub>	42 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	52 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm

Terien lkm Z	7
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	2 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	39,45 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,02 astetta
Asetuskulma $\kappa$	15 - 30 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219804
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8