

Garant
**Kopiojyrsin (RD..12) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
24/2mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212155 24/2
GTIN	4045197192844
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 – $a_{p\ max} = 2,5\ mm$.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Ø D ₃	12 mm
Terän Ø D _c	24 mm
Kääntöteriä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)

Kiinnityskierre M	M12
Sopiva kääntöterä	RD..12T3
Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	8,94 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	36 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2,5 mm
Porrastuskulma α_{\max}	5,37 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	46 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805