



Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	220800 32/3
GTIN	4059782500808
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Malli:

Jyrsimen runko ja sylinterivarasi on tasapainotettu tasolle $G = 6,3$ nopeudella 30000 rpm. Pisto jyrsin ja jyrsin, jossa modulaarinen liitäntä, ovat tasapainotettuja lukuun ottamatta suurnopeustyöstöä. Rakenteen sallii kaikkien sädekääntöterien käytön $r_e = 6,0$ mm:iin saakka ilman pitimen muokkausta ja pituuskorjausta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	135 mm
Varren Ø D_s h6	32 mm
Terän Ø D_c	32 mm
Ulkoneman pituus L_1	75 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	16 mm
Sopiva kääntöterä	ZD.. 16M5
Kääntöterän ruuvi	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä a_p	4 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	22,5 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	48 mm
Porrastuskulma α_{max}	6,35 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	62 mm

Ø D ₃	16 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229900
----------------	--------