

**Garant****Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212145 80/7
GTIN	4045197192813
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus, tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton asetuksen säätö lastuamissärmän kuluessa.**

**Huom:**

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 –  $a_{p\ max} = 2,5$  mm.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	27 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Ø D <sub>3</sub>	68 mm

Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Sopiva kääntöterä	RD..12T3
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Terien lkm Z	7
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	148 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	158 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	2,5 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	64,94 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,74 astetta
Asetuskulma $\kappa$	15 - 27 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805