

Garant

Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/2Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	215800 25/2L
GTIN	4045197281197
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Käyttö:

Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.

- **Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

- **Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).**

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	55 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Varren Ø D_s h6	25 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Kokonaispituus L_{ges}	170 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α_{max}	19,85 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	47 mm

Porrastuskulma α_{\max}	0,72 astetta
$\varnothing D_3$	22 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2