



## Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	220806 32/3
GTIN	2050002058347
Tuoteluokka	28R

### Kuvaus

#### Malli:

Jyrsimen runko ja sylinterivarsi on tasapainotettu tasolle  $G = 6,3$  nopeudella 30000 rpm. Pisto jyrsin ja jyrsin, jossa modulaarinen liitäntä, ovat tasapainotettuja lukuun ottamatta suurnopeustyöstöä. Rakenteen sallii kaikkien sädekääntöterien käytön  $r_e = 6,0$  mm:iin saakka ilman pitimen muokkausta ja pituuskorjausta.

### Tekninen kuvaus

Terän Ø $D_c$	32 mm
Kääntöterän ruuvi	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Kiinnityskierre M	M16
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	16 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Sopiva kääntöterä	ZD.. 16M5
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	22,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	4 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{\min}$	48 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	6,35 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{\max}$	62 mm

Ø D <sub>3</sub>	16 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229900
----------------	--------