

Garant**Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/5mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212165 66/5
GTIN	4045197406804
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Käyttö:

Mukana kääntöteräruuvisarja nro 219800 – kääntöterien ja kiinnityslevyjen kiristämiseen.

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Varmistuslevysarja	219955
Ø D ₃	50 mm

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Terän $\varnothing D_c$	66 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	27 mm
Sopiva kääntöterä	RD..1604
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	116 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	130 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	3,5 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	45,92 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,4 astetta
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Varmistuslevysarja10 osaa	219955
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219800
	211750 5,7

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu
vääntömomentti 5,7 Nm
