

Garant**Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 42/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212145 42/4
GTIN	4045197192776
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus, tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton asetuksen säätö lastuamissärmän kuluessa.**

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 – $a_{p\max} = 2,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöteriä	RD..12T3
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
KiinnitysreiänØ	16 mm
Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Terän $\varnothing D_c$	42 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	72 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	82 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2,5 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	26,94 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,79 astetta
Asetuskulma κ	15 - 27 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP