

Garant**Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212145 100/9
GTIN	4045197192820
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus, tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton asetuksen säätö lastuamissärmän kuluessa.**

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 – $a_{p\ max} = 2,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Terän Ø D _c	100 mm
Sopiva kääntöteriä	RD..12T3

Ø D ₃	88 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Terien lkm Z	9
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	188 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	198 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	2,5 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	84,94 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,57 astetta
Asetuskulma κ	15 - 27 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807