

## Garant

### Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm



## Tilaustiedot

Tilausnumero	215800 25/3
GTIN	4045197133175
Tuoteluokka	210

## Kuvaus

### Käyttö:

**Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.**

- Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.

### Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

- **Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).**

## Tekninen kuvaus

Kokonaispituus $L_{ges}$	105 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ulkoneman pituus $L_1$	49 mm
Varren Ø $D_s$ h6	25 mm
Terän Ø $D_c$	25 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	19,85 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	47 mm

Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,72 astetta
$\varnothing D_3$	22 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2