

**Garant****RDEX 0501 MOSN, HB7535, Tyyppi: INOX**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	212190 INOX
GTIN	4045197303431
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

**Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Ohjelaistamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,1$  mm.

## Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	RDEX 0501 MOSN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7535
Syöttö $f_z$ / hammas	0,12 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	175 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	175 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	60 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		