

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN725, Tyyppi: HART**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212217 HART
GTIN	4045197375285
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Asennetaan kiristysarvolla 0,9 Nm.

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 1,5$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,13 mm

ISO-koodi-kääntöterä: RDHX 0702 MOTN

tyyppi: HART

Nirkon säde: 3,5 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	HART
ISO-koodi-kääntöterä	RDHX 0702 MOTN
Nirkon säde	3,5 mm
Lastuava aine	CBN

Laji	CBN725
Syöttö f_z / hammas	0,13 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään