

Garant

Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 48/4mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212145 48/4 |
| GTIN | 4045197192783 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus, tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton asetuksen säätö lastuamissärmän kuluessa.**

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 – $a_{p\max} = 2,5$ mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Sopiva kääntöteriä | RD..12T3 |
| Kokonaispituus L_{ges} | 50 mm |
| Lukitusruuvisarja | 219807 (15IP; 3,8 Nm) |
| KiinnitysreiänØ | 22 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219805 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø D ₃ | 36 mm |
| Terän Ø D _c | 48 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min} | 84 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max} | 94 mm |
| Pyöröporausjyrsintä a _p | 2,5 mm |
| Porrastuspituus L kun α _{max} | 32,94 mm |
| Porrastuskulma α _{max} | 1,46 astetta |
| Asetuskulma κ | 15 - 27 astetta |
| Fz Helix | 0,7 |
| varren malli | reiällä |
| Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Terien jako | epätasainen |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa | 219807 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP | 674252 15IP |
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa | 219805 |