

**Garant****RDEX 0702 MOSN, HB7535, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212220 INOX
GTIN	4045197303516
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

**Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,5$  mm.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	RDEX 0702 MOSN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7535
Syöttö $f_z$ / hammas	0,18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	175 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	175 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	60 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		