

**Garant****Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/7mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	212165 100/7
GTIN	4045197192912
Tuoteluokka	210

## Kuvaus

**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

**Käyttö:**

Mukana kääntöteräruuvisarja nro 219800 – kääntöterien ja kiinnityslevyjen kiristämiseen.

**Huom:**

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

$a_{p\ max} = 3,5\ mm.$

## Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)

Varmistuslevysarja	219955
Sopiva kääntöterä	RD..1604
KiinnitysreiänØ	32 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Ø $D_3$	84 mm
Terien lkm Z	7
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	184 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	198 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	3,5 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	79,92 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,8 astetta
Asetuskulma $\kappa$	15 - 30 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
Varmistuslevysarja 10 osaa	219955
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
	674252 20IP

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP

---