

**Garant****RDHX 0702 MO, HB735, Tyyppi: UNI**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	212224 UNI
GTIN	4045197601919
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

**Kaikki käänötterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,5$  mm.

ISO-koodi-käänötterä: RDHX 0702 MO

tyyppi: UNI

## Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
ISO-koodi-käänötterä	RDHX 0702 MO
Lastuava aine	KM
Laji	HB735
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Käänötterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	255 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	180 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		