

Garant
Kulmajyrsin, 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	215870 16/2
GTIN	4045197193032
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Käyttö:
Yleistyökalu kaikille materiaaleille ja urien jyrsintään.
Huomautus:

Katso kierteellisten jyrsinten istukat luettelon osasta 3.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁ h6	8,5 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
Ø D ₂	12,7 mm
Kiinnityskierre M	M8
Kokonaispituus L _{ges}	23 mm
Terän Ø D _c	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	2
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	29 mm

Porrastuskulma α_{\max}	1,32 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	10,85 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814