

**Garant****Kopiojyrsin 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212170 32/2
GTIN	4045197192936
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

**Käyttö:**

Mukana kääntöteräruuvisarja nro 219800 – kääntöterien ja kiinnityslevyjen kiristämiseen.

**Huom:**

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

$a_{p\max} = 3,5$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	RD.. 1604
Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Kiinnityskierre M	M16

Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	42 mm
Varmistuslevysarja	219955
Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Terien lkm Z	2
Sisjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	11,92 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	3,5 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	5,37 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	62 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Varmistuslevysarja 10 osaa	219955
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800