



## Line Light -työvalo, Tyyppi: 1200

### Tilaustiedot

Tilausnumero	081340 1200
GTIN	5708997000571
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

Line Light -työvalaisin on valmistettu ekstrudoidusta akryyliprofiilista, ja siinä on **integroitu linssi** (säteilykulma 75°). Valaisin on erittäin **tukeva ja iskunkestävä**. Se on näin suunniteltu käytettäväksi myös **kovimmissakin olosuhteissa** ja valaisee luotettavan tehokkaasti ja kohdistetusti kaikissa työtiloissa. **Akku mahdollistaa liikkuvan käytön**, etuosassa lisäksi taskulamppu (150 lumenia).

24 V DC:n liitäntä suoraan kytkettäväksi koneeseen tai muuntajan nro 081342 välityksellä 230 V:n verkkojännitteeseen.

Lamppua on mahdollista kääntää pidikkeessä ja säätää se niin, ettei se häikäise.

#### Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Käyttö:

Voidaan asentaa **työpisteelle tai ajoneuvoon**.

#### Toimituksen sisältö:

Työvalaisin, 2 klipsiä ja liitintä, päätykappale, kaapelin sisäänvienti / kiinnitin, 2 liitosmuhvia.

### Tekninen kuvaus

LEDien lkm	156
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valovirta	900 lm
IP-suojausluokka	IP 67
Lamppu voidaan vaihtaa	ei

valoteho	13 W
Nimellisjännite	230 V
Heijastuskulma	75 astetta
ATEX-vyöhyke	ei
Kokonaispituus	1200 mm
Pään Ø	25 mm
Tuotetyyppi	Pöytävalaisin / työpistevalaisin

---

## Tarvikkeet

Imukuppidin	081345
Magneettipidin	081344